



## Celoocelová vysoce výkonná svěrka se speciální přitlačnou hlavicí, Rozsah upnutí: 250mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	861100 250
GTIN	4008158007229
Třída artiklu	83K

### Popis

#### Provedení:

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodící lišta, zápusťově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku, výkyvné do 35°. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

#### Použití:

Pro těžké a nejtěžší zatížení při upínání obrobků u ocelových konstrukcí, zámečnictví, výroby nákladních automobilů, ve strojírenství, atd. Pohyblivá přitlačná deska umožňuje upínání šikmých obrobků do 35°. **Maximální upínací tlak do cca 12000 N.**

### Technický popis

Průřez vodící lišty	34×13 mm
Vyložení	140 mm
Hmotnost	2,5 kg

Rozsah upnutí	250 mm
Druh produktu	Svěrka

---

## Příslušenství

Vřeteno s kličkou a přítlačným členem	861140
Přítlačný člen včetně montážního materiálu	861130