

HOLEX**Celocelová páková svorka, Rozsah upnutí: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860650 250
GTIN	4045197494436
Třída artiklu	82C

Popis**Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Upínací páčka s ozubeným segmentem se samočinnou aretací. Otevírání pomocí odblokovací kličky. Pohyblivá přítlačná deska, upínací páka s práškově nanášeným lakem.

Použití:

Pro **rychlé** a snadné **upínání s vysokým přtlakem**.

Technický popis

Rozsah upnutí	250 mm
Hmotnost	1,5 kg
Průřez vodící lišty	22×10,5 mm
Vyložení	120 mm
Druh produktu	Svěrka

