



## Sada vysekávačů, Typ: 2-20R



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	832011 2-20R
GTIN	4049002111785
Třída artiklu	86C

### Popis

#### Provedení:

Silný, **kovaný** tvar; odolný speciální lak; hlava (řezná část) lesklá. Vnitřek lehce kónický pro odstraňování výřezů.

#### Použití:

K děrování nebo výrobě těsnění a těsnících kroužků z pryže, kůže, plsti, plastu, korku, látek nebo podobných materiálů.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 vysekávači Ø č. 832001: 19 ks  
vel. 2-20

(1 mm vzestupně)

#### Upozornění:

Jako podklad při vysekávání použijte dřevo, kůži nebo podobný materiál.

### Technický popis

Obal	rolovací taška
Počet vysekávačů	19
Druh produktu	Děrovací nástroj

**Příslušenství**

Vysekávač Pro Ø otvoru 19 mm	832001 19
Vysekávač Pro Ø otvoru 15 mm	832001 15
Vysekávač Pro Ø otvoru 9 mm	832001 9
Vysekávač Pro Ø otvoru 16 mm	832001 16
Vysekávač Pro Ø otvoru 4 mm	832001 4
Vysekávač Pro Ø otvoru 20 mm	832001 20
Vysekávač Pro Ø otvoru 17 mm	832001 17
Vysekávač Pro Ø otvoru 6 mm	832001 6
Vysekávač Pro Ø otvoru 10 mm	832001 10
Vysekávač Pro Ø otvoru 12 mm	832001 12
Vysekávač Pro Ø otvoru 7 mm	832001 7
Vysekávač Pro Ø otvoru 14 mm	832001 14
Vysekávač Pro Ø otvoru 5 mm	832001 5
Vysekávač Pro Ø otvoru 8 mm	832001 8
Vysekávač Pro Ø otvoru 13 mm	832001 13
Vysekávač Pro Ø otvoru 11 mm	832001 11
Vysekávač Pro Ø otvoru 2 mm	832001 2
Vysekávač Pro Ø otvoru 3 mm	832001 3
Vysekávač Pro Ø otvoru 18 mm	832001 18