



## Sada vysekávačů, Typ: 3-19R



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	832011 3-19R
GTIN	4049002111778
Třída artiklu	86C

### Popis

#### Provedení:

Silný, **kovaný** tvar; odolný speciální lak; hlava (řezná část) lesklá. Vnitřek lehce kónický pro odstraňování výřezů.

#### Použití:

K děrování nebo výrobě těsnění a těsnících kroužků z pryže, kůže, plsti, plastu, korku, látek nebo podobných materiálů.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 vysekávači Ø č. 832001: 9 ks

vel. 3-19

(2 mm vzestupně)

#### Upozornění:

Jako podklad při vysekávání použijte dřevo, kůži nebo podobný materiál.

### Technický popis

Počet vysekávačů	9
Obal	rolovací taška
Druh produktu	Děrovací nástroj

## Příslušenství

Vysekávač Pro Ø otvoru 5 mm	832001 5
Vysekávač Pro Ø otvoru 7 mm	832001 7
Vysekávač Pro Ø otvoru 17 mm	832001 17
Vysekávač Pro Ø otvoru 13 mm	832001 13
Vysekávač Pro Ø otvoru 11 mm	832001 11
Vysekávač Pro Ø otvoru 19 mm	832001 19
Vysekávač Pro Ø otvoru 3 mm	832001 3
Vysekávač Pro Ø otvoru 9 mm	832001 9
Vysekávač Pro Ø otvoru 15 mm	832001 15