



## Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 200mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 860500 200    |
| GTIN           | 4008158033914 |
| Třída artiklu  | 83K           |

### Popis

#### Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.

Pohyblivá přítlačná deska vyměnitelná bez nástrojů od vel. 160. Upínací síla až 6000 N.

### Technický popis

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Rozsah upnutí       | 200 mm    |
| Vyložení            | 100 mm    |
| Průřez vodící lišty | 22×8,5 mm |
| Druh produktu       | Svorka    |

### Příslušenství

Sada přítlačných členů 8dílná Ø tlačné desky 30 mm

860115 30

Kompletní spodní díl pro celokovové šroubovací svěrky  
Typ 200

860560 200