

HOLEX**Celocelová páková svorka, Rozsah upnutí: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860650 300
GTIN	4045197494443
Třída artiklu	82C

Popis**Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Upínací páčka s ozubeným segmentem se samočinnou aretací. Otevírání pomocí odblokovací kličky. Pohyblivá přítlačná deska, upínací páka s práškově nanášeným lakem.

Použití:

Pro **rychlé** a snadné **upínání s vysokým přtlakem**.

Technický popis

Průřez vodící lišty	25×12 mm
Rozsah upnutí	300 mm
Vyložení	140 mm
Hmotnost	2,31 kg
Druh produktu	Svěrka

