



Celoocelová páková svorka, Rozsah upnutí: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860600 160
GTIN	4008158034331
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Upínací páčka s ozubeným segmentem se samočinnou aretací. Otevírání pomocí odblokovací kličky. Pohyblivá přítlačná deska, upínací páka s práškově nanášeným lakem.

Maximální upínací síla až 8 500 N.

Použití:

Pro **rychlé** a snadné **upínání s vysokým přtlakem**.

Technický popis

Průřez vodící lišty	17,5×6,8 mm
Vyložení	80 mm
Rozsah upnutí	160 mm
Hmotnost	0,65 kg
Druh produktu	Svěrka

