

**3M Roloc™****Brusný kotouč 787C, Ø 50,8 mm, Zrnitost: 120**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	554014 120
GTIN	30076308897049
Třída artiklu	53M

## Popis

### Provedení:

**Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost** díky samoostřicímu keramickému zrně (CER).

S přesně tvarovaným brusným zrnem **Cubitron™ II**.

Stabilní **fibrový podklad**, ideální pro obrábění hran.

### Použití:

Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.

## Technický popis

Zkratka brusiva	Keramika
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Maximální počet otáček	25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
suché	vhodný