

**HOLEX****Brusný kotouč (ZA), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554018 120
GTIN	4045197966155
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Zirkonový korund s **nejlepším poměrem nákladů a užité hodnoty** pro hospodárné použití na ocel a NŽ kovy.

**Technický popis**

Zrnitost	120
Ø kotouče	50,8 mm
Zkratka brusiva	ZA
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Maximální počet otáček	25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusný kotouč

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	omezené použití
INOX	omezené použití
Ti	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	omezené použití
suché	vhodný