



Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 250mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860500 250
GTIN	4008158033990
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.

Pohyblivá přítlačná deska vyměnitelná bez nástrojů od vel. 160. Upínací síla až 6000 N.

Technický popis

Rozsah upnutí	250 mm
Vyložení	120 mm
Průřez vodící lišty	24,5×9,5 mm
Druh produktu	Svorka

Příslušenství

Sada přítlačných členů 8dílná Ø tlačné desky 30 mm

860115 30

Kompletní spodní díl pro celokovové šroubovací svěrky
Typ 250

860560 250