



## Ochranná přilba BOP, Barva: YELLOW



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	097813 YELLOW
GTIN	4017765102258
Třída artiklu	09K

### Popis

#### Provedení:

Duroplastová helma z polyesterového skelného vlákna vykazuje **vysokou odolnost proti deformaci při teplotách do 150 °C**. Díky tomu je vhodná pro pracovní prostředí s **vysokými okolními teplotami** (např. vysoká pec). Helma je velmi odolná vůči stárnutí a **proti chemikáliím**. Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) a postranní deformací (LD).

- **6bodový pás, výškově nastavitelný**
- **Bez uchycení**
- **Potítko přírodní kůže**
- **Přímý tvar**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

#### Použití:

Horké provozy, chemický průmysl, pracoviště s vysokým UV zářením.

#### Norma:

DIN EN 397

Vlastnost helmy: Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky

Materiál skořepiny helmy: Polyester ze skelných vláken UP-GF

Povlak skel: odolné vůči chemikáliím

Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Velikost: 53 - 61 cm

Hmotnost: 405 g

### Technický popis

Hmotnost	405 g
Povlak skel	odolné vůči chemikáliím
Velikost	53 - 61 cm
Regulace šířky	Šroubovací uzávěr
Vlastnost helmy	Ochranná vlastnost do 150 °C
Vlastnost helmy	Ochrana před boční deformací
Vlastnost helmy	Ochrana před tekutými kovovými rozstříky
Materiál skořepiny helmy	Polyester ze skelných vláken UP-GF
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

## Příslušenství

Potítko Typ HT	097822 HT
Potítko Typ L	097822 L
Podbradní pásek Zavěšení 4P	097823 4P
Potítko Typ SL	097822 SL