



Ochranná přilba BOP 74 R, Barva: YELLOW



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 097801 YELLOW |
| GTIN | 4017765057336 |
| Třída artiklu | 09K |

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní univerzální helma z polyesteru ze skelných vláken poskytuje velmi vysokou příčnou pevnost a je mimořádně tvarově stálá při vysokých teplotách. Velká ochranná plocha díky týlové části protažené dolů. Helma je velmi odolná vůči stárnutí i proti chemikáliím. Ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM) a boční deformací (LD).

- **6bodový popruh, výškově nastavitelný**
- **Bez upínání**
- **Potítko z přírodní kůže**
- **Týlová část protažená dolů s dešťovou drážkou**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

Použití:

Horké provozy, chemický průmysl, pracoviště s vysokým UV zářením.

Norma:

DIN EN 397

Specifikace:

Ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM) a postranní deformací (LD).

Náhradní díl:

Č. 097822 potítka ve třech provedeních.

Vlastnost helmy: Ochrana před tekutými kovovými rozstříky

Materiál skořepiny helmy: Polyester ze skelných vláken UP-GF

Povlak skel: odolné vůči chemikáliím

Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Velikost: 53 - 61 cm

Hmotnost: 460 g

Technický popis

| | |
|--------------------------|--|
| Povlak skel | odolné vůči chemikáliím |
| Velikost | 53 - 61 cm |
| Hmotnost | 460 g |
| Regulace šířky | Šroubovací uzávěr |
| Vlastnost helmy | Ochranná vlastnost do 150 °C |
| Vlastnost helmy | Ochrana před boční deformací |
| Vlastnost helmy | Ochrana před tekutými kovovými rozstříky |
| Materiál skořepiny helmy | Polyester ze skelných vláken UP-GF |
| Norma | DIN EN 397 |
| Druh produktu | Ochranná helma |

Příslušenství

| | |
|----------------|-----------|
| Potítko Typ L | 097822 L |
| Potítko Typ HT | 097822 HT |
| Potítko Typ SL | 097822 SL |