



Celoocelová páková svorka, Rozsah upnutí: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860600 200
GTIN	4008158000633
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechťené a galvanicky pozinkované. Upínací páčka s ozubeným segmentem se samočinnou aretací. Otevírání pomocí odblokovací kličky. Pohyblivá přítlačná deska, upínací páka s práškově nanášeným lakem.

Maximální upínací síla až 8 500 N.

Použití:

Pro **rychlé** a snadné **upínání s vysokým přitlakem**.

Technický popis

Hmotnost	1,1 kg
Průřez vodící lišty	22x8,5 mm
Rozsah upnutí	200 mm
Vyložení	100 mm
Druh produktu	Svěrka

