



## Ochranná přilba BOP 74 R, Barva: WHITE



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	097801 WHITE
GTIN	4017765129507
Třída artiklu	09K

### Popis

#### Provedení:

**Vysoce kvalitní univerzální helma** z polyesteru ze skelných vláken poskytuje velmi vysokou příčnou pevnost a je mimořádně tvarově stálá při vysokých teplotách. Velká ochranná plocha díky týlové části protažené dolů. Helma je velmi odolná vůči stárnutí i proti chemikáliím. Ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM) a boční deformací (LD).

- **6bodový popruh, výškově nastavitelný**
- **Bez upínání**
- **Potítko z přírodní kůže**
- **Týlová část protažená dolů s dešťovou drážkou**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

#### Použití:

Horké provozy, chemický průmysl, pracoviště s vysokým UV zářením.

#### Norma:

DIN EN 397

#### Specifikace:

Ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM) a postranní deformací (LD).

#### Náhradní díl:

Č. 097822 potítka ve třech provedeních.

Vlastnost helmy: Ochrana před tekutými kovovými rozstříky

Materiál skořepiny helmy: Polyester ze skelných vláken UP-GF

Povlak skel: odolné vůči chemikáliím

Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Velikost: 53 - 61 cm

Hmotnost: 460 g

## Technický popis

Regulace šířky	Šroubovací uzávěr
Velikost	53 - 61 cm
Povlak skel	odolné vůči chemikáliím
Hmotnost	460 g
Vlastnost helmy	Ochranná vlastnost do 150 °C
Vlastnost helmy	Ochrana před boční deformací
Vlastnost helmy	Ochrana před tekutými kovovými rozstříky
Materiál skořepiny helmy	Polyester ze skelných vláken UP-GF
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

## Příslušenství

Potítko Typ L	097822 L
Potítko Typ SL	097822 SL
Potítko Typ HT	097822 HT