




## Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 37-dílná, Typ: 12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	634811 12
GTIN	4018754260461
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M12, pro vnější Torx® se závitem M4 – M12, pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M12, pro vnitřní Torx® se závitem M3 – M8.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: 11 ks č. 637000

vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Nástrčné hlavice pro Torx®: 7 ks č. 637450

vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

6-hranné zástrčné hlavice: 6 ks č. 637600 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Zástrčné hlavice pro Torx®: 8 ks č. 637560

vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Vratidlo: 1 ks č. 635700

Prodloužení: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636200

Ráčna: 1 ks č. 635000

Uložení v: ABS plastový box

Výška: 57 mm

Upínací 4hran: 3/8 palec

Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů: 8-19 mm

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 4-10 mm

## Technický popis

Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	4-10 mm
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	8-19 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Počet dílů	37
Obal	box z plastu ABS
Délka	413 mm
Šířka	230 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E7	637450 E7
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 19 mm	637000 19
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6-hran 5 mm	637600 5
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 11 mm	637000 11
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 13 mm	637000 13
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E5	637450 E5
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká Profil Torx® TX9	637560 TX9
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká Profil Torx® TX27	637560 TX27
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 15 mm	637000 15

12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 12 mm	637000 12
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká Profil Torx® TX20	637560 TX20
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká Profil Torx® TX25	637560 TX25
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E6	637450 E6
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 18 mm	637000 18
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 16 mm	637000 16
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E10	637450 E10
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6-hran 7 mm	637600 7
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce Typ	635000
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 8 mm	637000 8
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 17 mm	637000 17
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 10 mm	637000 10
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635400 75
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6-hran 8 mm	637600 8
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká Profil Torx® TX10	637560 TX10
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká Profil Torx® TX15	637560 TX15
12hranná hlavice, 3/8 palce Rozměr klíče 14 mm	637000 14
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6-hran 4 mm	637600 4
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká Profil Torx® TX30	637560 TX30
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E12	637450 E12
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 165 mm	635700 165
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E14	637450 E14
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636200 3/8
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635400 240
Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® Profil Torx® E8	637450 E8
	637560 TX40

Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká Profil Torx®  
TX40

6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6-hran 6 mm	637600 6
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6-hran 10 mm	637600 10