

**Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 300mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 860500 300 |
| GTIN | 4008158034119 |
| Třída artiklu | 83K |

Popis**Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.

Pohyblivá přítlačná deska vyměnitelná bez nástrojů od vel. 160. Upínací síla až 6000 N.

Technický popis

| | |
|---------------------|----------|
| Průřez vodící lišty | 28×11 mm |
| Vyložení | 140 mm |
| Rozsah upnutí | 300 mm |
| Druh produktu | Svorka |

Příslušenství

Kompletní spodní díl pro celokovové šroubovací svěrky
Typ 300

860560 300

Sada přítlačných členů 8dílná Ø tlačné desky 37 mm

860115 37