

Garant**Stupňovitý vrták HSS-E, bez povlaku, Ø břitů: PGmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	118320 PG
GTIN	4045197966674
Třída artiklu	11C

Popis**Provedení:**

S válcovým navrtávákem, Ø čísla v drážce. Stopka dodatečně se 3 plochami. Kombinovaný stupňovitý vrták (otvor pod závit a průchozí otvor) **pro pancéřový závit** (dle DIN 40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Použití:

Pro vrtání a srážení hran válcových otvorů v materiálu do tloušťky = výška stupně (viz tabulka).

Technický popis

Celková délka	93 mm
Ø stopky	12 mm
Výška stupně	4 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma
Stopka	Stopka se třemi upínacími plochami
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		