

**Vázací obrtlík DSR, Závít Ø: M6X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086452 M6X1
GTIN	2050001944580
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Tloušťka oka F	14 mm
Výška hlavy šroubu A	33 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	53 mm
Ø hlavy šroubu C	30 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	8 mm
Šířka oka E	27 mm
Vzdálenost střední část - oko D	38 mm

Výška B střední části	30 mm
Délka závitu L	15 mm
Závit Ø	M6×1
Nosnost WLL SF 5:1	0,15 t
Nosnost WLL SF 4:1	0,2 t
Druh produktu	Vázací obrtlíky