

**Vázací obrtlík DSR, Závít Ø: M12X1,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086452 M12X1,75
GTIN	2050001949127
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Výška hlavy šroubu A	33 mm
Šířka oka E	27 mm
Ø hlavy šroubu C	30 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	53 mm
Tloušťka oka F	14 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	8 mm
Vzdálenost střední část - oko D	38 mm

Výška B střední části	30 mm
Délka závitu L	21 mm
Závit Ø	M12×1,75
Nosnost WLL SF 4:1	1,3 t
Nosnost WLL SF 5:1	1,05 t
Druh produktu	Vázací obrtlíky