

**Vázací obrtlík DSR, Závít Ø: M10X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086452 M10X1,5
GTIN	2050001944801
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Vzdálenost střední část - oko D	38 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	8 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	53 mm
Výška B střední části	30 mm
Výška hlavy šroubu A	33 mm
Délka závitu L	18 mm
Šířka oka E	27 mm

Ø hlavy šroubu C	30 mm
Tloušťka oka F	14 mm
Závit Ø	M10×1,5
Nosnost WLL SF 5:1	0,7 t
Nosnost WLL SF 4:1	0,9 t
Druh produktu	Vázací obrtlíky