

**Vázací obrtlík DSR, Závít Ø: M8X1,25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086452 M8X1,25
GTIN	2050001944597
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Výška hlavy šroubu A	33 mm
Tloušťka oka F	14 mm
Ø hlavy šroubu C	30 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	53 mm
Délka závitu L	15 mm
Šířka oka E	27 mm
Výška B střední části	30 mm

Vzdálenost střední část - oko D	38 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	8 mm
Závit Ø	M8×1,25
Nosnost WLL SF 5:1	0,4 t
Nosnost WLL SF 4:1	0,5 t
Druh produktu	Vázací obrtlíky