

**Vázací obrtlík DSR, Závít Ø: M20X2,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086452 M20X2,5
GTIN	2050001944856
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Výška hlavy šroubu A	45 mm
Tloušťka oka F	17 mm
Ø hlavy šroubu C	45 mm
Délka závitu L	30 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	8 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	76 mm
Vzdálenost střední část - oko D	53 mm

Šířka oka E	38 mm
Výška B střední části	40 mm
Závit Ø	M20×2,5
Nosnost WLL SF 5:1	2,5 t
Nosnost WLL SF 4:1	2,5 t
Druh produktu	Vázací obrtlíky