

**Vázací obrtlík DSR, Závít Ø: M14X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Délka závitu L	23 mm
Ø hlavy šroubu C	45 mm
Tloušťka oka F	17 mm
Šířka oka E	38 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	76 mm
Výška B střední části	40 mm
Vzdálenost střední část - oko D	53 mm

Výška hlavy šroubu A	45 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	8 mm
Závit Ø	M14×2
Nosnost WLL SF 4:1	1,8 t
Nosnost WLL SF 5:1	1,4 t
Druh produktu	Vázací obrtlíky