

**Vázací obrtlík DSS, Závít Ø: M30X3,5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 086453 M30X3,5 |
| GTIN | 2050001944900 |
| Třída artiklu | 08Y |

Popis**Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|--------|
| Výška hlavy šroubu A | 61 mm |
| Vnitřní šestihran S otvoru klíče | 19 mm |
| Šířka G vázacího obrtlíku | 33 mm |
| Šířka oka E | 73 mm |
| Délka závitu L | 45 mm |
| Ø hlavy šroubu C | 70 mm |
| Vzdálenost střední část - oko D | 104 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Výška B střední části | 31 mm |
| Tloušťka oka F | 149 mm |
| Závit Ø | M30×3,5 |
| Nosnost WLL SF 5:1 | 7,7 t |
| Nosnost WLL SF 4:1 | 8,5 t |
| Druh produktu | Vázací obrtlíky |