

**Vázací obrtlík DSR, Závít Ø: M30X3,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086452 M30X3,5
GTIN	2050001944894
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Vnitřní šestihran S otvoru klíče	14 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	115 mm
Ø hlavy šroubu C	60 mm
Tloušťka oka F	25 mm
Šířka oka E	55 mm
Vzdálenost střední část - oko D	83 mm
Výška B střední části	55 mm

Výška hlavy šroubu A	62 mm
Délka závitu L	45 mm
Závit Ø	M30×3,5
Nosnost WLL SF 5:1	6 t
Nosnost WLL SF 4:1	6,3 t
Druh produktu	Vázací obrtlíky