

**Vázací obrtlík DSS, Závít Ø: M56X5,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086453 M56X5,5
GTIN	2050001949257
Třída artiklu	08Y

**Popis****Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

**Upozornění:**

**SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.**

**SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.**

**Technický popis**

Šířka oka E	91 mm
Délka závitu L	78 mm
Ø hlavy šroubu C	90 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	45 mm
Výška hlavy šroubu A	79 mm
Vzdálenost střední část - oko D	125 mm
Výška B střední části	38 mm

Tloušťka oka F	182 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	19 mm
Závit Ø	M56×5,5
Nosnost WLL SF 5:1	22 t
Nosnost WLL SF 4:1	25 t
Druh produktu	Vázací obrtlíky