

**Vázací obrtlík DSS, Závít Ø: M48X5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086453 M48X5
GTIN	2050001949240
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Šířka G vázacího obrtlíku	45 mm
Vzdálenost střední část - oko D	125 mm
Délka závitu L	68 mm
Tloušťka oka F	182 mm
Ø hlavy šroubu C	90 mm
Šířka oka E	91 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	19 mm

Výška hlavy šroubu A	79 mm
Výška B střední části	38 mm
Závit Ø	M48x5
Nosnost WLL SF 4:1	20 t
Nosnost WLL SF 5:1	17 t
Druh produktu	Vázací obrtlíky