

Garant
Vějířovitý kotouč (ZA), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 40

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554032 40
GTIN	4045197966728
Třída artiklu	51E

Popis
Provedení:

Vějířovité minikotouče s lamelami rozvinutými do vějíře poskytují ve srovnání s běžnými brusnými kotouči **delší životnost, flexibilnější broušení a rovnoměrnější strukturu brusu** (hodnota drsnosti) až na mez opotřebení.

Systém rychlé výměny s plastovým vnějším závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Plochá, kompaktní konstrukce lamel pro **obrábění svarů a odjehlování**.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Ø kotouče	50,8 mm
Zrnitost	40
Zkratka brusiva	ZA
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm

Maximální počet otáček	19100 min ⁻¹
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		