

Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým pouzdem plochý, neodym, Ø: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085931 22
GTIN	5012095615118
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- **Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.**
- **Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.**
- **Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.**
- **Jádro magnetu z neodymu.**

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Závit	M4 mm
Výška se závitem	6 mm
Jmenovitá přídržovací síla	50 N
Výška	6 mm
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závít M4

085921 M4