

Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým pouzdrem plochý, neodym, Ø: 66mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085931 66
GTIN	5012095615132
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- **Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.**
- **Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.**
- **Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.**
- **Jádro magnetu z neodymu.**

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Výška se závitem	8,5 mm
Závit	M5 mm
Jmenovitá přídržovací síla	180 N
Výška	8,5 mm
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závít M5

085921 M5