

## Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým pouzdem plochý, neodym, Ø: 88mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085931 88
GTIN	5012095615149
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- **Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.**
- **Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.**
- **Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.**
- **Jádro magnetu z neodymu.**

#### Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

#### Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

### Technický popis

Jmenovitá přídržovací síla	420 N
Výška	8,5 mm
Výška se závitem	8,5 mm
Závit	M8 mm
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

