

HOLEX**Ruční hydraulický přístroj s kyvným válcem v plastovém kufříku, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	834655 1
GTIN	4045197967244
Třída artiklu	86C

Popis**Provedení:**

Ruční hydraulika s tlakovým výkonem do cca 600 barů, **s vícenásobně kyvným válcem** (otočný a kyvný o 360°), se závitem 3/4–16 UNF vhodným pro tažný čep č. 834070. Velmi lehký díky hliníkové výkyvné hlavě a válci.

Děrovací výkon: Pro kruhový děrovač a drážkový děrovač do Ø 82 / tloušťka 3 mm / St 37 resp. při menší tloušťce a pevnosti materiálu je děrovací výkon úměrně vyšší. **Kufřík dxšxv: 495×385×140 mm.**

Použití:

K ovládání děrovačů plechu.

Upozornění:

Spolu s hydraulickým přístrojem objednejte **tažné čepy č. 834070 potřebné pro dané kruhové děrovače!**

Technický popis

Délka kufříku	495 mm
Šířka kufříku	385 mm
Výška kufříku	140 mm
Druh produktu	Děrovací nástroj

