



5osý svěrák TeleCentric, Typ: 70K



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361255 70K
GTIN	4250364403030
Třída artiklu	34A

Popis

Provedení:

- **Optimální pro použití na 5osých obráběcích centrech.**
- **Je možné konvenční upínání i upínání Gripp se stahováním.**
- **Teleskopické vřeteno, rušivá kontura zůstává nezměněna.**
- **Jednoduché programování podle středu, bez posuvu nulového bodu.**
- **Přístup k obrobku není závislý na šířce upnutí.**
- **Symetrická konstrukce = obrobek zůstává ve středu a paralelní přídavek materiálu se symetricky rozděljuje.**
- **Výměna čelistí bez náradí díky rychlému zavírání do 10 sekund / 1 pár čelistí.**
- **Konstantní upínací síla díky bezúdržbovému teleskopickému vřetenu.**
- **Sériově s upínacími otvory 25H6 M10 pro upínací systém s nulovým bodem, rozteč 200.**
- **Integrovaný kroužek se stupnicí pro jemné seřízení uložení do středu.**
- **Upínací síla 30 kN při 45 Nm, lineární.**

Rozsah dodávky:

Ruční klička, průvodce pro rychlé spuštění.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050 vel. 120, 6hranná zástrčná hlavice č. 643330 vel. 14, nastavbové čelisti č. 361258 – 361264, upínky č. 360750 vel. 125/160, vyrovnávací a upevňovací sada č. 360530, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 resp. 25M10/138. Nastavbové čelisti č. 361258 – 361260, upínky č. 360750 vel. 125/160, vyrovnávací a upevňovací sada č. 360530, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 resp. 25M/138.

Technický popis

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	TeleCentric
Hmotnost	17,5 kg
Upínací síla do maximálně	30 kN
Výška základního tělesa c	168,9 mm
Šířka B	94 mm
Šířka drážky n H7	20 mm
Rozměry velikostí klíčů	14 mm
Rozsah upnutí S1	16 - 85 mm
Maximální utahovací moment	45 Nm
Výška v	27,1 mm
Délka L	286 mm
Rozsah upnutí S2	66 - 135 mm
Řada	TeleCentric
Provedení	Upínací systém přes nulový bod
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Nástavbová čelistprizma Typ P	361264 P
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10	360025 25M10
Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 22 mm	360530 22
Nástavbová čelistgripp Typ 70	361258 70
Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 18 mm	360530 18
Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 16 mm	360530 16
Sada upínek2dílná Pro šířku čelistí 125/160 mm	360750 125/160
Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 12 mm	360530 12
	656050 120

Momentový klíč přepínatelnou ráčnou Maximální
utahovací moment 120 Nm

Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 14 mm

360530 14

Nástavbová čelisthladká Typ 70

361260 70

6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá Šestihran 14
mm

643329 14