



Sonda pro měření proudění, Typ: HD



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474152 HD
GTIN	4029547018848
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Měřicí sonda s topným drátem (Ø hlavy sondy 9 mm) pro malé proudy vzduchu do 30 m/s. Možnost teleskopického prodloužení na 850 mm. Včetně teplotního senzoru.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 30 m/s
Mezní chyba (m/s + % z naměřené hodnoty)	$\pm 0,03 + 4\%$ (0 až 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (20,01 až 30 m/s) m/s
Provozní teplota	-20 - 70 °C
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Sonda pro měření proudění

