

**Ansell****Pár rukavic HyFlex® 11-920, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094385 9
GTIN	10076490489394
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

HyFlex® 11-920. S technologií Ansell Grip Technology™: Mikroskopické kanálky v nitrilovém povlaku odvádějí olej z kontaktní plochy a zaručují bezpečné uchopení. Zvláště vhodné pro kovovýrobu, obecnou dílenskou údržbu a údržbu strojů.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Prodyšnost	dobré
Hmat	dobré
Využití v mokřém prostředí	dobré
Bez DMF	ne
Využití v olejnatém prostředí	velmi dobré

Bez silikonu	ne
Materiál povlaku	nitrilový
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Velikost rukavice	9
Řada	HyFlex®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	3131A
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Délka	246 mm
Barva	modrá
Hmotnost	25 g
Technologie pletení	15G
Použití	vícerázové
Materiál	Nitril
Druh produktu	Víceúčelové rukavice