

HOLEX**Kapesní svítilna LED a UV s akumulátorem, Typ: UV-LED****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Dobíjecí kapesní LED svítilna z eloxovaného hliníku s akumulátorem, 3stupňová LED, **možnost přepnutí na UV světlo, hlava otočná o 90°** a magnetický podstavec. Nejmodernější LED technologie s vynikajícím světelným výkonem.

· **Pryžový potah tlačítkového spínače.**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu.

Technický popis

Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Světelný tok stupeň 2	300 lm
Ochranná třída IP	IP 54
Světelný tok	450 lm
Doba svícení	2 - 8 h
Ø hlavy	29 mm
Vlnová délka UV záření	395 nm
Počet obsažených akumulátorů	1
Celková délka	158 mm

Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Světelný tok stupeň 3	120 lm
Druh produktu	Kapesní svítilna