



## Upínací čelist mobilní, Typ: 64



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361357 64
GTIN	4250364403016
Třída artiklu	34A

### Popis

**Použití:**

Pro upínání polotovarů.

**Vhodné pro :**

Svěrák č. 361290 a 361302.

Šířka čelistí š: 115 mm

$b_1$ : 64 mm

Výška čelistí v: 55 mm

Délka čelistí d: 82 mm

Vhodné pro barevný kód: LCV125G

Vhodné pro barevný kód: Titan 2

### Technický popis

Šířka čelistí š	115 mm
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	Titan 2
Vhodné pro barevný kód	Titan
$b_1$	64 mm
Pro typ	125

Délka čelistí d	82 mm
Výška čelistí v	55 mm
Druh produktu	Čelist pro svěrák