


**Upínací čelist pevná, Typ: 64****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361358 64
GTIN	4250364403023
Třída artiklu	34A

**Popis****Použití:**

Pro upínání polotovarů.

**Vhodné pro :**

Svěrák č. 361290 a 361302.

Šířka čelistí š: 115 mm

b<sub>1</sub>: 64 mm

Výška čelistí v: 55 mm

Výška h<sub>1</sub>: 52 mm

Výška h<sub>2</sub>: 55 mm

Délka čelistí d: 88 mm

**Technický popis**

Výška čelistí v	55 mm
Výška h <sub>2</sub>	55 mm
Šířka čelistí š	115 mm
Výška h <sub>1</sub>	52 mm
Vhodné pro barevný kód	LCV125G

Vhodné pro barevný kód	Titan 2
Vhodné pro barevný kód	Titan
$b_1$	64 mm
Pro typ	125
Délka čelistí d	88 mm
Délka $l_1$	4 mm
Druh produktu	Čelist pro svěrák