



Jehlový značkovač FlyMarker® mini 65/30 napájení z akumulátoru, Kapacita akumulátoru: 2X5,2Ah



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085757 2X5,2
GTIN	2050001945952
Třída artiklu	04F

Popis

Provedení:

Pro trvalé označování, značení, popisování jednotlivých nebo sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, tvrzené ocele do 62 HRC, atd.).

- **Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.**
- **Jednoduchý software s intuitivní obsluhou chráněný heslem.**
- **Barevný displej s vysokým rozlišením.**
- **Náhled značení pro bezpečné značení.**
- **Nárazuvzdorný korpus.**
- **Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.**
- **Druh písma: Bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.**
- **Druh písma pro výšku písma nad 10,0 mm na poprávku.**
- **Kvalitní, dvojité vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.**
- **Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.**
- **Včetně balíčku HPGL (pro označování individuálními logy a zkušebními značkami, včetně značky CE)**
- **Včetně balíčku Komfort (např. pro rozpoznání vrstvy, předběžné polohování, vícenásobné značení, atd.)**
- **Vnitřní paměť pro několik set souborů značek, fonty a loga.**
- **K dispozici v 15 jazycích.**

Extrémně praktický, 100% mobilní **akumulátorový ruční značkovací systém** s integrovanou klávesnicí a LC barevným displejem s vysokým rozlišením.

Značící pole: 65 × 30 mm.

Norma:

Pro trvalé označování / značkování / popisování jednotlivých a sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, kalené oceli do tvrdosti 62 HRC atd.).

- **Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.**
- **Jednoduchý software s intuitivní obsluhou s ochranou heslem.**
- **Barevný displej s vysokým rozlišením.**
- **Náhled značky pro spolehlivé označování.**

Rozsah dodávky:

Včetně nástroje, značkovací jehly 90° z tvrdokovu, polohovacího úhelníku s protiskluzovým potahem, nastavovací měrky a kufříku, **2×18 V Li-Ion akumulátoru**, nabíječky.

Upozornění:

Volitelně se dodává: Magnetický přídržovací plech č. 085758 65/30, sloupek č. 085783 MINI.

Maximální výška označovacího pole: 30 mm

Rozhraní: USB rozhraní

Kapacita akumulátoru: 5,2 Ah

Jmenovité napětí: 18 V

Hmotnost včetně akumulátoru: 2,7 kg

Technický popis

Rozhraní	USB rozhraní
Výška písma	10 mm
Označení výrobce	FlyMarker® mini 65/30
Kapacita akumulátoru	5,2 Ah
Počet obsažených akumulátorů	2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovité napětí	18 V
Hmotnost včetně akumulátoru	2,7 kg
Maximální šířka označovacího pole	65 mm
Maximální výška označovacího pole	30 mm
Druh produktu	Jehlový značkovač

Příslušenství

Sloupek pro stacionární provoz / použití Typ MINI	085783 MINI
Značkovací jehla pro FlyMarker® Úhel špičky značkovací jehly 60 stupeň	085790 60
Značkovací jehla pro FlyMarker® Úhel špičky značkovací jehly 90 stupeň	085790 90
Magnetický přidržovací plech pro FlyMarker® mini Typ 65/30	085758 65/30
Vygenerování loga ze souboru Typ LOGO	085785 LOGO
Značkovací jehla pro FlyMarker® Úhel špičky značkovací jehly 110 stupeň	085790 110