

Garant**Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení EXTRA ÚZKÝ, INOX, Ø kotouče: 115mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	563272 115
GTIN	4045197967442
Třída artiklu	51M

Popis

Provedení:

Speciální typ na **INOX**.

Nové, **vysoce výkonné provedení**, zhotovené podle nejmodernější technologie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a s excelentním citem pro řez. **Zvýšený řezný výkon** díky drsným bočním brusným plochám, vynikající životnost, **zlepšené chování při najíždění**.

Malá tloušťka kotouče umožňuje **rychlé dělení bez námahy s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy.**

Specifikace:

A60R-BF.

Technický popis

Ø kotouče	115 mm
Popis tvaru	rovný
Specifikace	A60R-BF
Ø otvoru	22,23 mm

Šířka kotouče	1 mm
Pro tloušťky materiálů	3 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		