

**Garant****Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení ÚZKÝ, Ø kotouče: 125mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	563277 125
GTIN	4045197967497
Třída artiklu	51M

## Popis

**Provedení:**

Úzké provedení pro rychlé hospodárné dělení při dlouhé životnosti.

**Specifikace:****A46R-BF.**

## Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	125 mm
Popis tvaru	rovný
Šířka kotouče	1,6 mm
Specifikace	A46R-BF
Pro tloušťky materiálů	7,7 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		