

Garant**Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení EXTRA ÚZKÝ, ocel, Ø kotouče: 125mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	563262 125
GTIN	4045197967510
Třída artiklu	51M

Popis

Provedení:

Nové, **vysoce výkonné provedení**, zhotovené podle nejmodernější technologie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a s excelentním citem pro řez. **Zvýšený řezný výkon** díky drsným bočním brusným plochám, vynikající životnost, **vylepšené chování při najíždění**.

Malá tloušťka kotouče umožňuje **rychlé dělení bez námahy s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy**.

Speciální typ pro **ocel**, vysoce výkonné provedení.

Specifikace:

A60S-BF.

Technický popis

Maximální počet otáček	12200 min ⁻¹
Specifikace	A60S-BF
Ø kotouče	125 mm
Tvar	41

Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	1 mm
Popis tvaru	rovný
Pro tloušťky materiálů	3 mm
Zkratka brusiva	A
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		