

**Garant****Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení EXTRA ÚZKÝ, ocel, Ø kotouče: 230mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	563262 230
GTIN	4045197967534
Třída artiklu	51M

## Popis

### Provedení:

Nové, **vysoce výkonné provedení**, zhotovené podle nejmodernější technologie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a s excelentním citem pro řez. **Zvýšený řezný výkon** díky drsným bočním brusným plochám, vynikající životnost, **vylepšené chování při najíždění**.

Malá tloušťka kotouče umožňuje **rychlé dělení bez námahy s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy**.

Speciální typ pro **ocel**, vysoce výkonné provedení.

### Specifikace:

**A46S-BF.**

## Technický popis

Šířka kotouče	1,9 mm
Tvar	41
Popis tvaru	rovný
Maximální počet otáček	6600 min <sup>-1</sup>

Ø kotouče	230 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Specifikace	A46S-BF
Pro tloušťky materiálů	5,7 mm
Zkratka brusiva	A
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		