

**Dělicí kotouč PREMIUM*** EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 230mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563406 230
GTIN	9003170321426
Třída artiklu	53T

Popis**Provedení:**

Speciální typ pro dělení **neželezných kovů jako hliníku, mosazi, bronzu atd.**

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální řeznou rychlostí v_c 80 m/s.

Specifikace:

A30N-BFXA.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Technický popis

Šířka kotouče	2,5 mm
Ø kotouče	230 mm
Popis tvaru	rovný
Specifikace	A60N-BFXA

Ø otvoru	22,23 mm
Pro tloušťky materiálů	7,5 - 12,5 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	hliník
Optimalizováno pro materiál	Neželezné a barevné kovy
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		