

Garant**Stolový vozík T9 se 2 vanami, Typ: TL92****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Se 2 pevně svařenými olejotěsnými vanami s okrajem vysokým 37 mm.

Objednat lze přídatnou úložnou plochu pro střední etáž.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Vložené dno č. 918575; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Hloubka úložné plochy	500 mm
-----------------------	--------

Výška úložné plochy dole	195 mm
Typ	TL92
Hloubka	509 mm
Šířka úložné plochy	850 mm
Ø koleček	125 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Hmotnost	34 kg
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Šířka	1040 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška	875 mm
Výška úložné plochy nahoře	850 mm
Maximální nosnost	250 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výška vany	37 mm
Druh produktu	Stolový vozík