

**Garant****Stolový vozík T9 se 2 vanami, Typ: TL96****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Třída artiklu	91T

**Popis****Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.

2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Se 2 pevně svařenými olejtěsnými vanami s okrajem vysokým 37 mm.

Objednat lze přídatnou úložnou plochu pro střední etáž.

**Norma:****EN 1757-3****Zvláštní příslušenství:**

Vložené dno č. 918575; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

**Lakování:**

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Počet pevných koleček bez brzdy	2

Výška úložné plochy nahoře	935 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka	1190 mm
Ø koleček	200 mm
Výška úložné plochy dole	280 mm
Maximální nosnost	500 kg
Hloubka úložné plochy	700 mm
Výška	955 mm
Hloubka	709 mm
Typ	TL96
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Šířka úložné plochy	1000 mm
Hmotnost	56 kg
Výška vany	37 mm
Druh produktu	Stolový vozík