

DYMO**Popisovací přístroj, Typ: MOBILE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085500 MOBILE
GTIN	3501179782430
Třída artiklu	08P

Popis**Provedení:**

Robustní, mobilní popisovací přístroje pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket.

Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího **Li-Ion akumulátoru**, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup. **MobileLabeler s rozhraním Bluetooth®**. Rychlé, bezproblémové nastavení a **ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu. Intuitivní ovládání prostřednictvím bezplatné aplikace DYMO® Connect Mobile** pro telefony s iOS® nebo Android™.

Tvorba etiket s rámečky, styly a populárními písmy Google® a Apple®.

Využití písem Windows / Mac. Funkce DYMO® Connect s kontrolou pravopisu a Voice-to-Text (převodem hlasu na psaný text).

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovacích pásky černé na bílém a návodu k použití. <HBR/> Včetně akumulátoru Li-Ion, nabíjecího USB kabelu, nabíjecího adaptéru, 1 × kazety etiket 24 mm × 3 m černá na bílé.

Upozornění:

- **Možnost nastavení různých jazykových verzí.**
- **S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.**

Rozhraní: Rozhraní Bluetooth

Typ: D1
možné šířky popisovací pásky: 6; 9; 12; 19; 24 mm
Zvl. znaky: Připojení PC (smartphone)
Délka: 425 mm
Šířka: 225 mm
Výška: 395 mm

Technický popis

Typ	D1
Odřezávač pásky provedení	automaticky
Síťový adaptér	včetně
Zvl. znaky	Připojení PC (smartphone)
možné šířky popisovací pásky	6; 9; 12; 19; 24 mm
Délka	425 mm
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Šířka	225 mm
Hmotnost bez akumulátoru	488 g
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Výška	395 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Popisovací přístroj