



Vějířovitý brusný kotouč V4 Purple Power (CER), talíř z ocelového plechu, šikmý pro ocel a INOX, Ø 125 mm, Zrnitost: 36



Údaje o objednávce

Artikové číslo	565450 36
GTIN	4027497009329
Třída artiklu	53L

Popis

Provedení:

Vějířovitý brusný kotouč se **zvětšenou hustotou povlaku** a robustním talířem z ocelového plechu pro zvýšený přítlak. Samoostřící keramické zrna (CER) na polyesterové podložce pro **nejvyšší úběrový výkon** a maximální odolnost.

Použití:

Pro tvrdé a drsné broušení ploch a hran.

Norma:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

Popis tvaru: šikmé

Ø otvoru: 22,23 mm

Technický popis

Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Zrnitost	36

Popis tvaru	šikmé
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Keramika
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		