



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 11-dílná, Počet dílů: 11



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630372 11
GTIN	3662424080722
Třída artiklu	63V

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Výhoda:

- **Díky malé konstrukční výšce vhodné obzvláště pro úzké pracovní prostory.**
- **Úspora prostoru až 50% oproti běžným výrobkům.**

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M3 – M8.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 10 ks vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Ráčna: 1 ks

Uložení v: Plastový box

Výška: 33 mm

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 5,5-14 mm

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	5,5-14 mm

Počet dílů	11
Obal	Plastový box
Délka	125 mm
Šířka	65 mm
Výška	33 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč