

**Vytahovák šroubů sdvojitým břitem a důlčikovým hrotem, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082861 3
GTIN	4049002020896
Třída artiklu	04D

**Popis****Provedení:**

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4-hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

**Použití:**

**Vhodné pro pravé i levé závity.**

**Vhodné pro :**

kalená ocel. Vhodné pro pravé i levé závity.

**Upozornění:**

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.

Ø předvrtání: 6,4 mm

Vhodné pro šrouby / čepy: M10 – M12

Vhodné pro: Kalená ocel

**Technický popis**

Vhodné pro šrouby / čepy	M10 – M12
Ø předvrtání	6,4 mm
Typ	3
Vhodné pro	Kalená ocel
Druh produktu	Vytahovák šroubů